

格式号：50-14-②

				规 格 书			项目号	
				超 声 波 流 量 计			文表号	
							第 1 页共 1 页	
仪表编号				FT1801		FT1802		
数量				1		1		
用途或安装位置				450-CW1401		100-FW1000		
公称直径(DN)				DN450		DN100		
检 测 元 件	型号							
	测量范围 kg/h			0~3000000		0~150000		
	安装型式			捆绑式		捆绑式		
	材 质	壳体		SUS316		SUS316		
		探头		SUS316		SUS316		
		垫片						
防护等级			IP68		IP68			
变 送 单 元	型号							
	输出信号			4~20mA		4~20mA		
	电源			24VDC		24VDC		
	电气接口尺寸			1/2"NPT		1/2"NPT		
	精度			0.50%		0.50%		
	防爆等级			dIICT4		dIICT4		
	加热器及恒温器							
	继电器触点容量							
	电缆长度			12m		12m		
	防护等级			IP67		IP67		
附 件	机箱							
操 作 条 件	介质名称			循环冷水		新鲜水		
	流 量	液体	kg/h	正常	1852000	53000		
		蒸汽	kg/h	最大	2222400	150000		
		气体 (标)	m³/h	最小	1296400			
	温度 ℃			30		常温		
	压力(表) MPa			0.45		0.4		
	密 度 kg/m³	气体 (标)						
		液体		1000		1000		
	粘度 mm²/s			0.7		0.67		
管 道	公称直径 (DN)			450		100		
	材质			20号钢		20号钢		
	管道内径/外径							
备注				分离式安装		分离式安装		