

	规 格 书			项目号
	压 力 ( 压 差 ) 开 关			文表号
				第 1 页共 1 页
序号	1	2	3	
数量	1	1	1	
仪表编号	PS1604	PS1605	PS1606	
型号				
用途或安装位置	150-CW1610	150-CW1610	150-CW1610	
型式	压力开关	压力开关	压力开关	
刻度范围(表) MPa				
给定范围(表) MPa				
设定压力(差压)(表) MPa	3.5	现场确定 (约25MPa)	现场确定 (约25MPa)	
一 次 元 件	型式			
	材质	316SS	316SS	316SS
	压力等级	42MPa	42MPa	42MPa
	过程连接	1/2"(F)NPT	1/2"(F)NPT	1/2"(F)NPT
开 关	型式(1)			
	结构(2)	DPDT	DPDT	DPDT
	触点容量	24VDC 5A	24VDC 5A	24VDC 5A
	作用	正常(3)	NC	NC
	开关差(4)			
电气连接		3/4"(F)NPT	3/4"(F)NPT	3/4"(F)NPT
防爆等级		dIICt4	dIICt4	dIICt4
附 件	脉动阻尼器			
	管圈			
	隔离罐			
操作 条件	介质名称	循环水	循环水	循环水
	温度 °C	常温	常温	常温
	压力(表) MPa	28.5	28.5	28.5
备 注				
注: (1)微动开关 (2)SPDT(单刀双掷) DPDT(双刀双掷) (3)NO NC (4)制造厂标准或根据需要				