

## SGRJ\_V14\_V15 / PLC\_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / 程序块

### FC910V\_N [FC910]

#### FC910V\_N 属性

常规							
名称	FC910V_N	编号	910	类型	FC	语言	STL
编号	手动						
信息							
标题		作者	ABLYY	注释		系列	ABLYY
版本	1.0	用户自定义 ID					

#### FC910V\_N

名称	数据类型	偏移量	默认值	注释
▼ Input				
SPEED_V	Real			
DIAMETER	Real			
I	Real			
Output				
▼ InOut				
SPEED_N	Real			
▼ Temp				
Temp_Real	Real	0.0		
Constant				
▼ Return				
FC910V_N	Void			

#### 网络 1 :

```

0001      A(
0002      L      #SPEED_V
0003      L      #I
0004      *R
0005      T      #Temp_Real
0006      AN OV
0007      SAVE
0008      CLR
0009      A BR
0010      )
0011      JNB   _001
0012      L      #Temp_Real
0013      L      60.0
0014      *R
0015      T      #Temp_Real
0016 _001: NOP 0
    
```

#### 网络 2 :

```

0001      A(
0002      L      #Temp_Real
0003      L      3.141593
0004      /R
0005      T      #Temp_Real
0006      AN OV
0007      SAVE
0008      CLR
0009      A BR
0010      )
0011      JNB   _002
0012      L      #Temp_Real
0013      L      #DIAMETER
0014      /R
0015      T      #SPEED_N
0016 _002: NOP 0
    
```

#### 网络 3 :

```

0001
0002      SET
0003      SAVE
0004      CLR
0005      BE
    
```