

# 附录A ASCII转换表

| 十进制 | 十六进制 | ASCII字符 | 意 义                 | 输入键    |
|-----|------|---------|---------------------|--------|
| 0   | 0    | NUL     | 无效                  | Ctrl-@ |
| 1   | 1    | SOH     | 标题开始                | Ctrl-A |
| 2   | 2    | STX     | 正文开始                | Ctrl-B |
| 3   | 3    | ETX     | 分隔符/正文结束            | Ctrl-C |
| 4   | 4    | EOT     | 发送结束                | Ctrl-D |
| 5   | 5    | ENQ     | 查询                  | Ctrl-E |
| 6   | 6    | ACK     | 肯定回答                | Ctrl-F |
| 7   | 7    | BEL     | 铃声                  | Ctrl-G |
| 8   | 8    | BS      | 退格键                 | Ctrl-H |
| 9   | 9    | HT      | 水平制表键               | Ctrl-I |
| 10  | 0A   | LF      | 行推进                 | Ctrl-J |
| 11  | 0B   | VT      | 垂直制表键               | Ctrl-K |
| 12  | 0C   | FF      | 版面推进                | Ctrl-L |
| 13  | 0D   | CR      | 回车                  | Ctrl-M |
| 14  | 0E   | SO      | 移出                  | Ctrl-N |
| 15  | 0F   | SI      | 移进(恢复输出)            | Ctrl-O |
| 16  | 10   | DLE     | 数据链路退出              | Ctrl-P |
| 17  | 11   | DC1     | 设备控制字符 <sup>1</sup> | Ctrl-Q |
| 18  | 12   | DC2     | 设备控制字符 <sup>2</sup> | Ctrl-R |
| 19  | 13   | DC3     | 设备控制字符 <sup>3</sup> | Ctrl-S |
| 20  | 14   | DC4     | 设备控制字符 <sup>4</sup> | Ctrl-T |
| 21  | 15   | NAK     | 否定确认                | Ctrl-U |
| 22  | 16   | SYN     | 同步空转                | Ctrl-V |
| 23  | 17   | ETB     | 发送块结束               | x      |
| 24  | 18   | CAN     | 取消                  | Ctrl-X |
| 25  | 19   | EM      | 介质结束                | Ctrl-Y |
| 26  | 1A   | SUB     | 替换/文件结束             | Ctrl-Z |
| 27  | 1B   | ESC     | 出口                  | Ctrl-[ |
| 28  | 1C   | FS      | 文件分隔符               | Ctrl-\ |
| 29  | 1D   | GS      | 组分分隔符               | Ctrl-] |
| 30  | 1E   | RS      | 记录分隔符               | Ctrl-^ |

| 十进制 | 十六进制 | ASCII字符 | 意 义   | 输入键   |
|-----|------|---------|-------|-------|
| 31  | 1F   | US      | 单元分隔符 | Ctrl_ |
| 32  | 20   | SP      | 空格    | Space |
| 33  | 21   | !       | !     | !     |
| 34  | 22   | "       | "     | "     |
| 35  | 23   | #       | #     | #     |
| 36  | 24   | \$      | \$    | \$    |
| 37  | 25   | %       | %     | %     |
| 38  | 26   | &       | &     | &     |
| 39  | 27   | '       | '     | '     |
| 40  | 28   | (       | (     | (     |
| 41  | 29   | )       | )     | )     |
| 42  | 2A   | *       | *     | *     |
| 43  | 2B   | +       | +     | +     |
| 44  | 2C   | ,       | ,     | ,     |
| 45  | 2D   | -       | -     | -     |
| 46  | 2E   | .       | .     | .     |
| 47  | 2F   | /       | /     | /     |
| 48  | 30   | 0       | 0     | 0     |
| 49  | 31   | 1       | 1     | 1     |
| 50  | 32   | 2       | 2     | 2     |
| 51  | 33   | 3       | 3     | 3     |
| 52  | 34   | 4       | 4     | 4     |
| 53  | 35   | 5       | 5     | 5     |
| 54  | 36   | 6       | 6     | 6     |
| 55  | 37   | 7       | 7     | 7     |
| 56  | 38   | 8       | 8     | 8     |
| 57  | 39   | 9       | 9     | 9     |
| 58  | 3A   | :       | :     | :     |
| 59  | 3B   | ;       | ;     | ;     |
| 60  | 3C   | <       | <     | <     |
| 61  | 3D   | =       | =     | =     |
| 62  | 3E   | >       | >     | >     |
| 63  | 3F   | ?       | ?     | ?     |
| 64  | 40   | @       | @     | @     |
| 65  | 41   | A       | A     | A     |

| 十进制 | 十六进制 | ASCII字符 | 意 义 | 输入键 |
|-----|------|---------|-----|-----|
| 66  | 42   | B       | B   | B   |
| 67  | 43   | C       | C   | C   |
| 68  | 44   | D       | D   | D   |
| 69  | 45   | E       | E   | E   |
| 70  | 46   | F       | F   | F   |
| 71  | 47   | G       | G   | G   |
| 72  | 48   | H       | H   | H   |
| 73  | 49   | I       | I   | I   |
| 74  | 4A   | J       | J   | J   |
| 75  | 4B   | K       | K   | K   |
| 76  | 4C   | L       | L   | L   |
| 77  | 4D   | M       | M   | M   |
| 78  | 4E   | N       | N   | N   |
| 79  | 4F   | O       | O   | O   |
| 80  | 50   | P       | P   | P   |
| 81  | 51   | Q       | Q   | Q   |
| 82  | 52   | R       | R   | R   |
| 83  | 53   | S       | S   | S   |
| 84  | 54   | T       | T   | T   |
| 85  | 55   | U       | U   | U   |
| 86  | 56   | V       | V   | V   |
| 87  | 57   | W       | W   | W   |
| 88  | 58   | X       | X   | X   |
| 89  | 59   | Y       | Y   | Y   |
| 90  | 5A   | Z       | Z   | Z   |
| 91  | 5B   | [       | [   | [   |
| 92  | 5C   | \       | \   | \   |
| 93  | 5D   | ]       | ]   | ]   |
| 94  | 5E   | ^       | ^   | ^   |
| 95  | 5F   | _       | _   | _   |
| 96  | 60   | `       | `   | `   |
| 97  | 61   | a       | a   | a   |
| 98  | 62   | b       | b   | b   |
| 99  | 63   | c       | c   | c   |
| 100 | 64   | d       | d   | d   |

(续)

| 十进制 | 十六进制 | ASCII字符 | 意 义 | 输入键 |
|-----|------|---------|-----|-----|
| 101 | 65   | e       | e   | e   |
| 102 | 66   | f       | f   | f   |
| 103 | 67   | g       | g   | g   |
| 104 | 68   | h       | h   | h   |
| 105 | 69   | i       | i   | i   |
| 106 | 6A   | j       | j   | j   |
| 107 | 6B   | k       | k   | k   |
| 108 | 6C   | l       | l   | l   |
| 109 | 6D   | m       | m   | m   |
| 110 | 6E   | n       | n   | n   |
| 111 | 6F   | o       | o   | o   |
| 112 | 70   | p       | p   | p   |
| 113 | 71   | q       | q   | q   |
| 114 | 72   | r       | r   | r   |
| 115 | 73   | s       | s   | s   |
| 116 | 74   | t       | t   | t   |
| 117 | 75   | u       | u   | u   |
| 118 | 76   | v       | v   | v   |
| 119 | 77   | w       | w   | w   |
| 120 | 78   | x       | x   | x   |
| 121 | 79   | y       | y   | y   |
| 122 | 7A   | z       | z   | z   |
| 123 | 7B   | {       | {   | {   |
| 124 | 7C   |         |     |     |
| 125 | 7D   | }       | }   | }   |
| 126 | 7E   | ~       | 代字号 | ~   |
| 127 | 7F   | DEL     | 删除  | Del |