

SIWAREX 称重技术

称量管状产品的台秤

SIWAREX M 的应用

固定的电子台秤是为管道组件和其他管状产品设计的。带有键盘和**PC**监控器的操作界面显示如下数据：金属（以千克计算）的固有重量，以小时、班次或天为单位的称重工序的数量。



技术数据

- 最大持续负载量 10000 kg
- 最大瞬时负载量 50000 kg
- 最小称重 100 kg
- 校准精度 10 kg
- 称重检验分辨率的提高 1 kg
- 依据工业标准 GOST 29329-92的精度等级 中等
- 称重平台的尺寸: 2000 x 4000 x 500 mm;
- 带有网络版程序包WESY的PC, 将数据传送至公司自动化系统;
- 工业版;
- 电源 220 V AC;
- 具有可扩展性, 可以集成其他控制模块

销售范围

- SIMATIC CPU 314, SIWAREX M, OP 7, SIWAREX R
- 称重桥, 称重传感器的装配工具
- 为加强秤两端过载影响的保护, 推荐台秤的装配组件和称重传感器的安装组件。

特性

- 系统不响应未经授权的访问, 所有与称重结果精度有关的设置只有在输入管理员密码时才可修改。所有操作员需要在输入密码的情况下进入系统。
- 大于10吨的瞬时过载自动记录到专用日志中。
- 在特定工作模式下, 根据原料类型, 可从轮班开始或整体重量增长时显示测量值。

NOINT工厂建设公司

自1992年以来, NOINT股份有限公司在俄国市场非常活跃。

特殊领域:

- 车辆秤、铁路秤、复合秤、食品与稀有金属的配料设备和专用记录系统的一系列生产及改造;
- 称重技术的自动化技术进程
- 非标准系统工厂建设的扩展
- 记录系统的认证

西门子(中国)有限公司
上海浦东新区浦东大道1号船舶大厦7楼
电话: (021)38892381
传真: (021)38893264
www.ad.siemens.com.cn

西门子(中国)有限公司
自动化与驱动集团
西门子公司版权所有
如有变动, 恕不事先通知