

A.2 电机代码 / 编码器代码表

A.2.1 电机代码

异步电机 (版本: 4403900)

表格 A-2 异步电机的代码

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH4103-4NF2x-xxxx	104	10401
1PH4103-4xF5x-xxxx	104	10421
1PH4105-4NF2x-xxxx	104	10403
1PH4105-4xF5x-xxxx	104	10422
1PH4107-4NF2x-xxxx	104	10405
1PH4107-4xF5x-xxxx	104	10423
1PH4133-4NF2x-xxxx	104	10407
1PH4133-4xF5x-xxxx	104	10424
1PH4135-4NF2x-xxxx	104	10409
1PH4135-4xF5x-xxxx	104	10425
1PH4135-xxF2x (L37)	104	10434
1PH4137-4NF2x-xxxx	104	10411
1PH4137-4xF5x-xxxx	104	10426
1PH4138-4NF2x-xxxx	104	10413
1PH4163-4NF2x-xxxx	104	10416
1PH4163-4xF5x-xxxx	104	10427
1PH4163-xxF2x (L37)	104	10431
1PH4167-4NF2x-xxxx	104	10418
1PH4167-4xF5x-xxxx	104	10428
1PH4167-xxF2x (L37)	104	10432
1PH4168-4NF2x-xxxx	104	10420
1PH4168-4xF5x-xxxx	104	10429
1PH4168-xxF2x (L37)	104	10433
1PH7101-xxFxx-xLxx	107	12701
1PH7101-xxFxx-xxxx	107	10701
1PH7103-xxDxx-xLxx	107	12702
1PH7103-xxDxx-xxxx	107	10702
1PH7103-xxFxx-xLxx	107	12703
1PH7103-xxFxx-xxxx	107	10703
1PH7103-xxGxx-xLxx	107	12704

表格 A-2 异步电机的代码，续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH7103-xxGxx-xxxx	107	10704
1PH7105-xxFxx-xLxx	107	12705
1PH7105-xxFxx-xxxx	107	10705
1PH7107-xxDxx-xLxx	107	12706
1PH7107-xxDxx-xxxx	107	10706
1PH7107-xxFxx-xLxx	107	12707
1PH7107-xxFxx-xxxx	107	10707
1PH7107-xxGxx-xLxx	107	12708
1PH7107-xxGxx-xxxx	107	10708
1PH7131-xxFxx-xLxx	107	12709
1PH7131-xxFxx-xxxx	107	10709
1PH7133-xxDxx-xLxx	107	12710
1PH7133-xxDxx-xxxx	107	10710
1PH7133-xxFxx-xLxx	107	12711
1PH7133-xxFxx-xxxx	107	10711
1PH7133-xxGxx-xLxx	107	12712
1PH7133-xxGxx-xxxx	107	10712
1PH7135-xxFxx-xLxx	107	12713
1PH7135-xxFxx-xxxx	107	10713
1PH7137-xxBxx-xxxx	107	10766
1PH7137-xxDxx-xLxx	107	12714
1PH7137-xxDxx-xxxx	107	10714
1PH7137-xxFxx-xLxx	107	12715
1PH7137-xxFxx-xxxx	107	10715
1PH7137-xxGxx-xLxx	107	12716
1PH7137-xxGxx-xxxx	107	10716
1PH7163-xxBxx-xLxx	107	12717
1PH7163-xxBxx-xxxx	107	10717
1PH7163-xxDxx-xLxx	107	12718
1PH7163-xxDxx-xxxx	107	10718
1PH7163-xxFxx-xLxx	107	12719
1PH7163-xxFxx-xxxx	107	10719
1PH7163-xxGxx-xLxx	107	12720
1PH7163-xxGxx-xxxx	107	10720
1PH7167-xxBxx-xLxx	107	12721
1PH7167-xxBxx-xxxx	107	10721

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH7167-xxDxx-xLxx	107	12722
1PH7167-xxDxx-xxxx	107	10722
1PH7167-xxFxx-xLxx	107	12723
1PH7167-xxFxx-xxxx	107	10723
1PH7167-xxGxx-xLxx	107	12724
1PH7167-xxGxx-xxxx	107	10724
1PH7184-xxBxx-xxxx	107	10725
1PH7184-xxDxx-xxxx	107	10735
1PH7184-xxExx-xxxx	107	10727
1PH7184-xxFxx-xxxx	107	10736
1PH7184-xxLxx-xxxx	107	10737
1PH7184-xxTxx-xxxx	107	10726
1PH7186-xxBxx-xxxx	107	10770
1PH7186-xxDxx-xxxx	107	10734
1PH7186-xxExx-xxxx	107	10730
1PH7186-xxFxx-xxxx	107	10768
1PH7186-xxLxx-xxxx	107	10769
1PH7186-xxTxx-xxxx	107	10729
1PH7224-xxBxx-xxxx	107	10743
1PH7224-xxCxx-xxxx	107	10731
1PH7224-xxDxx-xxxx	107	10738
1PH7224-xxFxx-xxxx	107	10732
1PH7224-xxLxx-xxxx	107	10744
1PH7224-xxUxx-xxxx	107	10745
1PH7226-xxBxx-xxxx	107	10746
1PH7226-xxDxx-xxxx	107	10747
1PH7226-xxFxx-xxxx	107	10739
1PH7226-xxLxx-xxxx	107	10748
1PH7228-xxBxx-xxxx	107	10749
1PH7228-xxDxx-xxxx	107	10750
1PH7228-xxFxx-xxxx	107	10741
1PH7228-xxLxx-xxxx	107	10751
1PH7284-xxBxx-xxxx	107	10752
1PH7284-xxCxx-xxxx	107	10753
1PH7284-xxDxx-xxxx	107	10754
1PH7284-xxFxx-xxxx	107	10755

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH7286-xxBxx-xxxx	107	10756
1PH7286-xxCxx-xxxx	107	10757
1PH7286-xxDxx-xxxx	107	10758
1PH7286-xxFxx-xxxx	107	10759
1PH7288-xxBxx-xxxx	107	10760
1PH7288-xxCxx-xxxx	107	10761
1PH7288-xxDxx-xxxx	107	10762
1PH7288-xxFxx-xxxx	107	10763
1PH8081-1xT2x-xxxx	108	14854
1PH8081-1xU0x-xxxx	108	14855
1PH8081-1xU1x-xxxx	108	14856
1PH8081-1xU2x-xxxx	108	14857
1PH8081-1xV0x-xxxx	108	14858
1PH8081-1xV1x-xxxx	108	14859
1PH8081-1xV2x-xxxx	108	14860
1PH8081-1xW0x-xxxx	108	14861
1PH8081-1xW1x-xxxx	108	14862
1PH8081-1xW2x-xxxx	108	14863
1PH8083-1xF0x-xxxx	108	10801
1PH8083-1xF1x-xxxx	108	10864
1PH8083-1xF2x-xxxx	108	10865
1PH8083-1xG0x-xxxx	108	10866
1PH8083-1xG1x-xxxx	108	10867
1PH8083-1xG2x-xxxx	108	10868
1PH8083-1xM0x-xxxx	108	10869
1PH8083-1xM1x-xxxx	108	10870
1PH8083-1xN0x-xxxx	108	10879
1PH8083-1xN1x-xxxx	108	10880
1PH8083-1xN2x-xxxx	108	10881
1PH8083-1xT2x-xxxx	108	14864
1PH8083-1xU2x-xxxx	108	14865
1PH8083-1xV0x-xxxx	108	14866
1PH8083-1xV1x-xxxx	108	14867
1PH8083-1xW0x-xxxx	108	14868
1PH8083-1xW1x-xxxx	108	14869
1PH8087-1xF0x-xxxx	108	10871

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8087-1xF1x-xxxx	108	10872
1PH8087-1xF2x-xxxx	108	10873
1PH8087-1xG0x-xxxx	108	10874
1PH8087-1xG1x-xxxx	108	10875
1PH8087-1xG2x-xxxx	108	10876
1PH8087-1xM0x-xxxx	108	10877
1PH8087-1xM1x-xxxx	108	10878
1PH8087-1xN0x-xxxx	108	10882
1PH8087-1xN1x-xxxx	108	10883
1PH8087-1xN2x-xxxx	108	10884
1PH8087-1xU2x-xxxx	108	14870
1PH8087-1xV0x-xxxx	108	14871
1PH8087-1xV1x-xxxx	108	14872
1PH8089-1xM0x-xxxx	108	11876
1PH8101-1xF0x-xxxx	108	10885
1PH8101-1xF1x-xxxx	108	10886
1PH8101-1xF2x-xxxx	108	10887
1PH8101-1xG2x-xxxx	108	10888
1PH8101-1xS0x-xxxx	108	10889
1PH8101-1xS0x-xxxx	108	10890
1PH8101-1xS1x-xxxx	108	10891
1PH8101-1xS1x-xxxx	108	10892
1PH8103-1xD0x-xxxx	108	10893
1PH8103-1xD1x-xxxx	108	10894
1PH8103-1xF0x-xxxx	108	10895
1PH8103-1xF1x-xxxx	108	10896
1PH8103-1xF2x-xxxx	108	10897
1PH8103-1xG0x-xxxx	108	10898
1PH8103-1xG1x-xxxx	108	10899
1PH8103-1xG2x-xxxx	108	11800
1PH8103-1xM0x-xxxx	108	11820
1PH8103-1xM1x-xxxx	108	11821
1PH8103-1xM2x-xxxx	108	11822
1PH8105-1xF0x-xxxx	108	11801
1PH8105-1xF1x-xxxx	108	11802
1PH8105-1xF2x-xxxx	108	11803

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8105-1xG2x-xxxx	108	11804
1PH8105-1xM2x-xxxx	108	11823
1PH8105-1xS0x-xxxx	108	11805
1PH8105-1xS0x-xxxx	108	11806
1PH8105-1xS1x-xxxx	108	11807
1PH8105-1xS1x-xxxx	108	11808
1PH8107-1xB0x-xxxx	108	14874
1PH8107-1xB1x-xxxx	108	14875
1PH8107-1xD0x-xxxx	108	11809
1PH8107-1xD1x-xxxx	108	11810
1PH8107-1xF0x-xxxx	108	11811
1PH8107-1xF1x-xxxx	108	11812
1PH8107-1xF2x-xxxx	108	11813
1PH8107-1xG0x-xxxx	108	11814
1PH8107-1xG1x-xxxx	108	11815
1PH8107-1xM0x-xxxx	108	11824
1PH8107-1xM1x-xxxx	108	11825
1PH8107-1xM2x-xxxx	108	11826
1PH8107-1xS0x-xxxx	108	11816
1PH8107-1xS0x-xxxx	108	11817
1PH8107-1xS1x-xxxx	108	11818
1PH8107-1xS1x-xxxx	108	11819
1PH8131-1xF0x-xxxx	108	10803
1PH8131-1xF1x-xxxx	108	10804
1PH8131-1xF2x-xxxx	108	10805
1PH8131-1xG2x-xxxx	108	10806
1PH8131-1xS0x-xxxx	108	10807
1PH8131-1xS0x-xxxx	108	10808
1PH8131-1xS1x-xxxx	108	10809
1PH8131-1xS1x-xxxx	108	10810
1PH8133-1xB0x-xxxx	108	14847
1PH8133-1xB1x-xxxx	108	14848
1PH8133-1xD0x-xxxx	108	10811
1PH8133-1xD1x-xxxx	108	10812
1PH8133-1xF0x-xxxx	108	10813
1PH8133-1xF1x-xxxx	108	10814

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8133-1xF2x-xxxx	108	10815
1PH8133-1xG0x-xxxx	108	10816
1PH8133-1xG1x-xxxx	108	10817
1PH8133-1xG2x-xxxx	108	10818
1PH8135-1xB0x-xxxx	108	14840
1PH8135-1xB1x-xxxx	108	14841
1PH8135-1xF0x-xxxx	108	10819
1PH8135-1xF1x-xxxx	108	10820
1PH8135-1xF2x-xxxx	108	10821
1PH8135-1xG2x-xxxx	108	10822
1PH8135-1xS0x-xxxx	108	10823
1PH8135-1xS0x-xxxx	108	10824
1PH8135-1xS1x-xxxx	108	10825
1PH8135-1xS1x-xxxx	108	10826
1PH8137-1xB0x-xxxx	108	14876
1PH8137-1xB1x-xxxx	108	14877
1PH8137-1xD0x-xxxx	108	10827
1PH8137-1xD1x-xxxx	108	10828
1PH8137-1xF0x-xxxx	108	10829
1PH8137-1xF1x-xxxx	108	10830
1PH8137-1xF2x-xxxx	108	10831
1PH8137-1xG0x-xxxx	108	10832
1PH8137-1xG1x-xxxx	108	10833
1PH8137-1xS0x-xxxx	108	10834
1PH8137-1xS0x-xxxx	108	10835
1PH8137-1xS1x-xxxx	108	10836
1PH8137-1xS1x-xxxx	108	10837
1PH8138-1xF2x-xxxx	108	10838
1PH8163-1xB0x-xxxx	108	11882
1PH8163-1xB1x-xxxx	108	11883
1PH8163-1xD0x-xxxx	108	11884
1PH8163-1xD1x-xxxx	108	11885
1PH8163-1xF0x-xxxx	108	11886
1PH8163-1xF1x-xxxx	108	11887
1PH8163-1xF2x-xxxx	108	11888
1PH8163-1xG0x-xxxx	108	11889

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8163-1xG1x-xxxx	108	11890
1PH8163-1xG2x-xxxx	108	11891
1PH8165-1xB0x-xxxx	108	11892
1PH8165-1xB1x-xxxx	108	11893
1PH8165-1xD0x-xxxx	108	11894
1PH8165-1xD1x-xxxx	108	11895
1PH8165-1xF0x-xxxx	108	11896
1PH8165-1xF1x-xxxx	108	11897
1PH8165-1xF2x-xxxx	108	11898
1PH8165-1xG0x-xxxx	108	11899
1PH8165-1xG1x-xxxx	108	12801
1PH8165-1xG2x-xxxx	108	12802
1PH8166-1xF2x-xxxx	108	12803
1PH8166-1xG2x-xxxx	108	12804
1PH8184-1xB0x-xxxx	108	12828
1PH8184-1xB1x-xxxx	108	12829
1PH8184-1xB2x-xxxx	108	12839
1PH8184-1xB3x-xxxx	108	12830
1PH8184-1xB4x-xxxx	108	12831
1PH8184-1xC0x-xxxx	108	12832
1PH8184-1xC1x-xxxx	108	12833
1PH8184-1xC2x-xxxx	108	10840
1PH8184-1xC3x-xxxx	108	12834
1PH8184-1xC4x-xxxx	108	12835
1PH8184-1xD0x-xxxx	108	12836
1PH8184-1xD1x-xxxx	108	12837
1PH8184-1xD2x-xxxx	108	10841
1PH8184-1xD3x-xxxx	108	12838
1PH8184-1xD4x-xxxx	108	14836
1PH8184-1xF0x-xxxx	108	12840
1PH8184-1xF1x-xxxx	108	12841
1PH8184-1xF2x-xxxx	108	10842
1PH8184-1xF3x-xxxx	108	12842
1PH8184-1xF4x-xxxx	108	12843
1PH8184-1xL0x-xxxx	108	12844
1PH8184-1xL1x-xxxx	108	12845

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8184-1xL2x-xxxx	108	10843
1PH8184-1xL3x-xxxx	108	12846
1PH8184-1xL4x-xxxx	108	12847
1PH8186-1xB0x-xxxx	108	12848
1PH8186-1xB1x-xxxx	108	12849
1PH8186-1xB2x-xxxx	108	10844
1PH8186-1xB3x-xxxx	108	12850
1PH8186-1xB4x-xxxx	108	12851
1PH8186-1xC0x-xxxx	108	12852
1PH8186-1xC1x-xxxx	108	12853
1PH8186-1xC2x-xxxx	108	10845
1PH8186-1xC3x-xxxx	108	12854
1PH8186-1xC4x-xxxx	108	12855
1PH8186-1xD0x-xxxx	108	12856
1PH8186-1xD1x-xxxx	108	12857
1PH8186-1xD2x-xxxx	108	10846
1PH8186-1xD3x-xxxx	108	12858
1PH8186-1xD4x-xxxx	108	12859
1PH8186-1xF0x-xxxx	108	12860
1PH8186-1xF1x-xxxx	108	12861
1PH8186-1xF2x-xxxx	108	10847
1PH8186-1xF3x-xxxx	108	12862
1PH8186-1xF4x-xxxx	108	12863
1PH8186-1xL0x-xxxx	108	12864
1PH8186-1xL1x-xxxx	108	12865
1PH8186-1xL2x-xxxx	108	10848
1PH8186-1xL3x-xxxx	108	12866
1PH8186-1xL4x-xxxx	108	12867
1PH8224-1xB0x-xxxx	108	12868
1PH8224-1xB1x-xxxx	108	12869
1PH8224-1xB2x-xxxx	108	10849
1PH8224-1xB3x-xxxx	108	12870
1PH8224-1xB4x-xxxx	108	12871
1PH8224-1xC0x-xxxx	108	12872
1PH8224-1xC1x-xxxx	108	12873
1PH8224-1xC2x-xxxx	108	10850

表格 A-2 异步电机的代码，续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8224-1xC3x-xxxx	108	12874
1PH8224-1xC4x-xxxx	108	12875
1PH8224-1xD0x-xxxx	108	12876
1PH8224-1xD1x-xxxx	108	12877
1PH8224-1xD2x-xxxx	108	10851
1PH8224-1xD3x-xxxx	108	12878
1PH8224-1xD4x-xxxx	108	12879
1PH8224-1xF0x-xxxx	108	12880
1PH8224-1xF1x-xxxx	108	12881
1PH8224-1xF2x-xxxx	108	10852
1PH8224-1xF3x-xxxx	108	12882
1PH8224-1xF4x-xxxx	108	12883
1PH8224-1xL0x-xxxx	108	12884
1PH8224-1xL1x-xxxx	108	12885
1PH8224-1xL2x-xxxx	108	10853
1PH8224-1xL3x-xxxx	108	12886
1PH8224-1xL4x-xxxx	108	12887
1PH8226-1xB0x-xxxx	108	12888
1PH8226-1xB1x-xxxx	108	12889
1PH8226-1xB2x-xxxx	108	10854
1PH8226-1xB3x-xxxx	108	12890
1PH8226-1xB4x-xxxx	108	12891
1PH8226-1xC0x-xxxx	108	12892
1PH8226-1xC1x-xxxx	108	12893
1PH8226-1xC2x-xxxx	108	10855
1PH8226-1xC3x-xxxx	108	12894
1PH8226-1xC4x-xxxx	108	12895
1PH8226-1xD0x-xxxx	108	12896
1PH8226-1xD1x-xxxx	108	12897
1PH8226-1xD2x-xxxx	108	10856
1PH8226-1xD3x-xxxx	108	12898
1PH8226-1xD4x-xxxx	108	12899
1PH8226-1xF0x-xxxx	108	13800
1PH8226-1xF1x-xxxx	108	13801
1PH8226-1xF2x-xxxx	108	10857
1PH8226-1xF3x-xxxx	108	13802

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8226-1xF4x-xxxx	108	13803
1PH8226-1xL0x-xxxx	108	13804
1PH8226-1xL1x-xxxx	108	13805
1PH8226-1xL2x-xxxx	108	10858
1PH8226-1xL3x-xxxx	108	13806
1PH8226-1xL4x-xxxx	108	13807
1PH8228-1xB0x-xxxx	108	13808
1PH8228-1xB1x-xxxx	108	13809
1PH8228-1xB2x-xxxx	108	10859
1PH8228-1xB3x-xxxx	108	13810
1PH8228-1xB4x-xxxx	108	13811
1PH8228-1xC0x-xxxx	108	13812
1PH8228-1xC1x-xxxx	108	13813
1PH8228-1xC2x-xxxx	108	10860
1PH8228-1xC3x-xxxx	108	13814
1PH8228-1xC4x-xxxx	108	13815
1PH8228-1xD0x-xxxx	108	13816
1PH8228-1xD1x-xxxx	108	13817
1PH8228-1xD2x-xxxx	108	10861
1PH8228-1xD3x-xxxx	108	13818
1PH8228-1xD4x-xxxx	108	13819
1PH8228-1xF0x-xxxx	108	13820
1PH8228-1xF1x-xxxx	108	13821
1PH8228-1xF2x-xxxx	108	10862
1PH8228-1xF3x-xxxx	108	13822
1PH8228-1xF4x-xxxx	108	13823
1PH8228-1xL0x-xxxx	108	13824
1PH8228-1xL1x-xxxx	108	13825
1PH8228-1xL2x-xxxx	108	10863
1PH8228-1xL3x-xxxx	108	13826
1PH8228-1xL4x-xxxx	108	13827
1PH8284-1xB0x-xxxx	108	13828
1PH8284-1xB1x-xxxx	108	13829
1PH8284-1xB2x-xxxx	108	11827
1PH8284-1xC0x-xxxx	108	13830
1PH8284-1xC1x-xxxx	108	13831

表格 A-2 异步电机的代码，续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8284-1xC2x-xxxx	108	11828
1PH8284-1xC3x-xxxx	108	13832
1PH8284-1xC4x-xxxx	108	13833
1PH8284-1xD0x-xxxx	108	13834
1PH8284-1xD1x-xxxx	108	13835
1PH8284-1xD2x-xxxx	108	11829
1PH8284-1xD3x-xxxx	108	13836
1PH8284-1xD4x-xxxx	108	13837
1PH8284-1xF0x-xxxx	108	13838
1PH8284-1xF1x-xxxx	108	13839
1PH8284-1xF2x-xxxx	108	11830
1PH8284-1xF3x-xxxx	108	13840
1PH8284-1xF4x-xxxx	108	13841
1PH8284-1xH0x-xxxx	108	13842
1PH8284-1xH1x-xxxx	108	13843
1PH8284-1xH2x-xxxx	108	11831
1PH8284-1xK0x-xxxx	108	13844
1PH8284-1xK1x-xxxx	108	13845
1PH8284-1xK2x-xxxx	108	11832
1PH8284-1xK3x-xxxx	108	13846
1PH8284-1xK4x-xxxx	108	13847
1PH8284-1xU0x-xxxx	108	13848
1PH8284-1xU1x-xxxx	108	13849
1PH8284-1xU2x-xxxx	108	11833
1PH8284-1xU3x-xxxx	108	13850
1PH8284-1xU4x-xxxx	108	13851
1PH8284-1xW0x-xxxx	108	13852
1PH8284-1xW1x-xxxx	108	13853
1PH8284-1xW2x-xxxx	108	11834
1PH8284-1xW3x-xxxx	108	13854
1PH8284-1xW4x-xxxx	108	13855
1PH8286-1xB0x-xxxx	108	13856
1PH8286-1xB1x-xxxx	108	13857
1PH8286-1xB2x-xxxx	108	11835
1PH8286-1xC0x-xxxx	108	13858
1PH8286-1xC1x-xxxx	108	13859

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8286-1xC2x-xxxx	108	11836
1PH8286-1xC3x-xxxx	108	13860
1PH8286-1xC4x-xxxx	108	13861
1PH8286-1xD0x-xxxx	108	13862
1PH8286-1xD1x-xxxx	108	13863
1PH8286-1xD2x-xxxx	108	11837
1PH8286-1xD3x-xxxx	108	13864
1PH8286-1xD4x-xxxx	108	13865
1PH8286-1xF0x-xxxx	108	13866
1PH8286-1xF1x-xxxx	108	13867
1PH8286-1xF2x-xxxx	108	11838
1PH8286-1xF3x-xxxx	108	13868
1PH8286-1xF4x-xxxx	108	13869
1PH8286-1xH0x-xxxx	108	13870
1PH8286-1xH1x-xxxx	108	13871
1PH8286-1xH2x-xxxx	108	11839
1PH8286-1xK0x-xxxx	108	13872
1PH8286-1xK1x-xxxx	108	13873
1PH8286-1xK2x-xxxx	108	11840
1PH8286-1xK3x-xxxx	108	13874
1PH8286-1xK4x-xxxx	108	13875
1PH8286-1xU0x-xxxx	108	13876
1PH8286-1xU1x-xxxx	108	13877
1PH8286-1xU2x-xxxx	108	11841
1PH8286-1xU3x-xxxx	108	13878
1PH8286-1xU4x-xxxx	108	13879
1PH8286-1xW0x-xxxx	108	13880
1PH8286-1xW1x-xxxx	108	13881
1PH8286-1xW2x-xxxx	108	11842
1PH8286-1xW3x-xxxx	108	13882
1PH8286-1xW4x-xxxx	108	13883
1PH8288-1xB0x-xxxx	108	13884
1PH8288-1xB1x-xxxx	108	13885
1PH8288-1xB2x-xxxx	108	11843
1PH8288-1xC0x-xxxx	108	13886
1PH8288-1xC1x-xxxx	108	13887

表格 A-2 异步电机的代码，续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8288-1xC2x-xxxx	108	11844
1PH8288-1xC3x-xxxx	108	13888
1PH8288-1xC4x-xxxx	108	13889
1PH8288-1xD0x-xxxx	108	13890
1PH8288-1xD1x-xxxx	108	13891
1PH8288-1xD2x-xxxx	108	11845
1PH8288-1xD3x-xxxx	108	13892
1PH8288-1xD4x-xxxx	108	13893
1PH8288-1xF0x-xxxx	108	13894
1PH8288-1xF1x-xxxx	108	13895
1PH8288-1xF2x-xxxx	108	11846
1PH8288-1xF3x-xxxx	108	13896
1PH8288-1xF4x-xxxx	108	13897
1PH8288-1xH0x-xxxx	108	13898
1PH8288-1xH1x-xxxx	108	13899
1PH8288-1xH2x-xxxx	108	11847
1PH8288-1xK0x-xxxx	108	14800
1PH8288-1xK1x-xxxx	108	14801
1PH8288-1xK2x-xxxx	108	11848
1PH8288-1xK3x-xxxx	108	14802
1PH8288-1xK4x-xxxx	108	14803
1PH8288-1xU0x-xxxx	108	14804
1PH8288-1xU1x-xxxx	108	14805
1PH8288-1xU2x-xxxx	108	11849
1PH8288-1xU3x-xxxx	108	14806
1PH8288-1xU4x-xxxx	108	14807
1PH8288-1xW0x-xxxx	108	14808
1PH8288-1xW1x-xxxx	108	14809
1PH8288-1xW2x-xxxx	108	11850
1PH8288-1xW3x-xxxx	108	14810
1PH8288-1xW4x-xxxx	108	14811
1PH8350-1xB1x-xxxx	108	14812
1PH8350-1xB4x-xxxx	108	12827
1PH8350-1xC4x-xxxx	108	14873
1PH8350-1xD1x-xxxx	108	14817
1PH8350-1xD4x-xxxx	108	14852

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8350-1xQ1x-xxxx	108	12825
1PH8350-1xQ4x-xxxx	108	11877
1PH8350-7xB1x-xxxx	108	12806
1PH8350-7xC1x-xxxx	108	12807
1PH8350-7xC4x-xxxx	108	12811
1PH8350-7xD1x-xxxx	108	14838
1PH8350-7xQ1x-xxxx	108	12808
1PH8351-1xB4x-xxxx	108	12826
1PH8351-1xC4x-xxxx	108	14882
1PH8351-1xD4x-xxxx	108	12810
1PH8351-1xQ4x-xxxx	108	14821
1PH8351-7xC4x-xxxx	108	12814
1PH8351-7xD4x-xxxx	108	11878
1PH8352-1xB1x-xxxx	108	11879
1PH8352-1xB4x-xxxx	108	11880
1PH8352-1xC4x-xxxx	108	14850
1PH8352-1xD1x-xxxx	108	12824
1PH8352-1xD4x-xxxx	108	14837
1PH8352-1xH1x-xxxx	108	14839
1PH8352-1xQ4x-xxxx	108	14853
1PH8352-1xU1x-xxxx	108	14851
1PH8352-7xB1x-xxxx	108	12815
1PH8352-7xC4x-xxxx	108	12812
1PH8354-1xB1x-xxxx	108	11851
1PH8354-1xB4x-xxxx	108	11852
1PH8354-1xC1x-xxxx	108	11853
1PH8354-1xC4x-xxxx	108	11854
1PH8354-1xD1x-xxxx	108	11855
1PH8354-1xD4x-xxxx	108	11856
1PH8354-1xQ1x-xxxx	108	11857
1PH8354-1xQ4x-xxxx	108	11858
1PH8354-7xD1x-xxxx	108	12822
1PH8354-7xQ1x-xxxx	108	14844
1PH8356-1xB1x-xxxx	108	11859
1PH8356-1xB4x-xxxx	108	11860
1PH8356-1xC1x-xxxx	108	11861

表格 A-2 异步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8356-1xC4x-xxxx	108	11862
1PH8356-1xD1x-xxxx	108	11863
1PH8356-1xD4x-xxxx	108	11864
1PH8356-1xK1x-xxxx	108	12819
1PH8356-1xQ1x-xxxx	108	11865
1PH8356-1xQ4x-xxxx	108	11866
1PH8356-1xV1x-xxxx	108	14878
1PH8356-1xV4x-xxxx	108	14879
1PH8356-7xC4x-xxxx	108	12821
1PH8356-7xD1x-xxxx	108	11881
1PH8358-1xB1x-xxxx	108	11867
1PH8358-1xB4x-xxxx	108	11868
1PH8358-1xC1x-xxxx	108	11869
1PH8358-1xC4x-xxxx	108	11870
1PH8358-1xD1x-xxxx	108	11871
1PH8358-1xD4x-xxxx	108	11872
1PH8358-1xH1x-xxxx	108	14834
1PH8358-1xQ1x-xxxx	108	11873
1PH8358-1xQ4x-xxxx	108	11874
1PH8358-1xU1x-xxxx	108	12818
1PH8358-7xD1x-xxxx	108	12809
1PH8358-7xQ4x-xxxx	108	11875

同步电机 (版本: 4403900)

表格 A-3 同步电机的代码

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FK6032-6AK7x-xxxx	236	23601
1FK6033-7AK7x-xxxx	236	23602
1FK6040-6AK7x-xxxx	236	23603
1FK6042-6AF7x-xxxx	236	23604
1FK6043-7AH7x-xxxx	236	23605
1FK6043-7AK7x-xxxx	236	23606
1FK6044-7AF7x-xxxx	236	23607
1FK6044-7AH7x-xxxx	236	23608
1FK6060-6AF7x-xxxx	236	23609

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FK6061-7AF7x-xxxx	236	23610
1FK6061-7AH7x-xxxx	236	23611
1FK6063-6AF7x-xxxx	236	23612
1FK6064-7AF7x-xxxx	236	23613
1FK6064-7AH7x-xxxx	236	23614
1FK6080-6AF7x-xxxx	236	23615
1FK6082-7AF7x-xxxx	236	23616
1FK6083-6AF7x-xxxx	236	23617
1FK6085-7AF7x-xxxx	236	23618
1FK6100-8AF7x-xxxx	236	23619
1FK6101-8AF7x-xxxx	236	23620
1FK6103-8AF7x-xxxx	236	23621
1FK7011-xAK2x-xxxx	237	23738
1FK7011-xAK7x-xxxx	237	23747
1FK7015-xAK2x-xxxx	237	23739
1FK7015-xAK7x-xxxx	237	23748
1FK7022-xAK2x-xxxx	237	23733
1FK7022-xAK7x-xxxx	237	23726
1FK7024-xAK7x-xxxx	237	23753
1FK7032-xAF2x-xxxx	237	23742
1FK7032-xAK7x-xxxx	237	23727
1FK7033-xAF2x-xxxx	237	23741
1FK7033-xAK7x-xxxx	237	23701
1FK7033-xCF2x-xxxx	237	23784
1FK7033-xCK7x-xxxx	237	23785
1FK7034-xAF2x-xxxx	237	23740
1FK7034-xAK7x-xxxx	237	23732
1FK7040-xAK7x-xxxx	237	23702
1FK7041-xGF7x-xxxx	237	24700
1FK7042-xAC7x-xxxx	237	23749
1FK7042-xAF2x-xxxx	237	23735
1FK7042-xAF7x-xxxx	237	23703
1FK7042-xAK7x-xxxx	237	23704
1FK7042-xBK7x-xxxx	237	23765
1FK7042-xGF7x-xxxx	237	24701
1FK7043-xAF2x-xxxx	237	23743

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FK7043-xAH7x-xxxx	237	23705
1FK7043-xAK7x-xxxx	237	23706
1FK7043-xCF2x-xxxx	237	23783
1FK7043-xCH7x-xxxx	237	23774
1FK7043-xCK7x-xxxx	237	23775
1FK7044-xAF7x-xxxx	237	23707
1FK7044-xAH7x-xxxx	237	23708
1FK7044-xCF7x-xxxx	237	23776
1FK7044-xCH7x-xxxx	237	23777
1FK7060-xAC7x-xxxx	237	23754
1FK7060-xAF7x-xxxx	237	23709
1FK7060-xAH7x-xxxx	237	23710
1FK7060-xBF7x-xxxx	237	23766
1FK7060-xGF7x-xxxx	237	24702
1FK7061-xAF7x-xxxx	237	23711
1FK7061-xAH7x-xxxx	237	23712
1FK7061-xCF7x-xxxx	237	23786
1FK7061-xCH7x-xxxx	237	23787
1FK7062-xAC7x-xxxx	237	23755
1FK7062-xAF7x-xxxx	237	23767
1FK7062-xAH7x-xxxx	237	23756
1FK7062-xBF7x-xxxx	237	23750
1FK7063-xAC7x-xxxx	237	23757
1FK7063-xAF7x-xxxx	237	23713
1FK7063-xAH7x-xxxx	237	23714
1FK7063-xGC7x-xxxx	237	24703
1FK7064-xAC7x-xxxx	237	23763
1FK7064-xAF7x-xxxx	237	23715
1FK7064-xAH7x-xxxx	237	23716
1FK7064-xCC7x-xxxx	237	23788
1FK7064-xCF7x-xxxx	237	23789
1FK7064-xCH7x-xxxx	237	23790
1FK7080-xAF7x-xxxx	237	23717
1FK7080-xAH7x-xxxx	237	23718
1FK7081-xAC7x-xxxx	237	23758
1FK7081-xAF7x-xxxx	237	23768

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FK7081-xAH7x-xxxx	237	23759
1FK7081-xBF7x-xxxx	237	23751
1FK7082-xAF7x-xxxx	237	23719
1FK7083-xAC7x-xxxx	237	23760
1FK7083-xAF7x-xxxx	237	23720
1FK7083-xAH7x-xxxx	237	23721
1FK7084-xAC7x-xxxx	237	23769
1FK7084-xAF7x-xxxx	237	23761
1FK7084-xBC7x-xxxx	237	23752
1FK7084-xBF7x-xxxx	237	23772
1FK7085-xAC7x-xxxx	237	23764
1FK7085-xAF7x-xxxx	237	23722
1FK7085-xCC7x-xxxx	237	23791
1FK7085-xCF7x-xxxx	237	23792
1FK7086-xAA7x-xxxx	237	23737
1FK7086-xAC7x-xxxx	237	23744
1FK7086-xAF7x-xxxx	237	23731
1FK7086-xCC7x-xxxx	237	23793
1FK7086-xCF7x-xxxx	237	23794
1FK7086-xSF7x-xxxx	237	23730
1FK7100-xAC7x-xxxx	237	23762
1FK7100-xAF7x-xxxx	237	23723
1FK7100-xBC7x-xxxx	237	24708
1FK7100-xBF7x-xxxx	237	24709
1FK7100-xFC7x-xxxx	237	24704
1FK7101-xAC7x-xxxx	237	23745
1FK7101-xAF7x-xxxx	237	23724
1FK7101-xBC7x-xxxx	237	24710
1FK7101-xBF7x-xxxx	237	24711
1FK7101-xFC7x-xxxx	237	24705
1FK7103-xAC7x-xxxx	237	23746
1FK7103-xAF7x-xxxx	237	23725
1FK7103-xBC7x-xxxx	237	24712
1FK7103-xBF7x-xxxx	237	24713
1FK7103-xFB7x-xxxx	237	24706
1FK7105-xAC7x-xxxx	237	23728

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FK7105-xAF7x-xxxx	237	23729
1FK7105-xBC7x-xxxx	237	24714
1FK7105-xBF7x-xxxx	237	24715
1FK7105-xFB7x-xxxx	237	24707
1FT6021-xAK7x-xxxx	206	20601
1FT6024-xAK7x-xxxx	206	20602
1FT6031-xAK7x-xxxx	206	20603
1FT6034-xAK7x-xxxx	206	20604
1FT6041-xAF7x-xxxx	206	20605
1FT6041-xAK7x-xxxx	206	20606
1FT6044-xAF7x-xxxx	206	20607
1FT6044-xAK7x-xxxx	206	20608
1FT6061-xAC7x-xxxx	206	20609
1FT6061-xAF7x-xxxx	206	20610
1FT6061-xAH7x-xxxx	206	20611
1FT6061-xAK7x-xxxx	206	20612
1FT6062-xAC7x-xxxx	206	20613
1FT6062-xAF7x-xxxx	206	20614
1FT6062-xAH7x-xxxx	206	20615
1FT6062-xAK7x-xxxx	206	20616
1FT6062-xWF7x-xxxx	206	22601
1FT6062-xWH7x-xxxx	206	22602
1FT6062-xWK7x-xxxx	206	22603
1FT6064-xAC7x-xxxx	206	20617
1FT6064-xAF7x-xxxx	206	20618
1FT6064-xAH7x-xxxx	206	20619
1FT6064-xAK7x-xxxx	206	20620
1FT6064-xWF7x-xxxx	206	22604
1FT6064-xWH7x-xxxx	206	22605
1FT6064-xWK7x-xxxx	206	22606
1FT6081-xAC7x-xxxx	206	20621
1FT6081-xAF7x-xxxx	206	20622
1FT6081-xAH7x-xxxx	206	20623
1FT6081-xAK7x-xxxx	206	20624
1FT6082-xAC7x-xxxx	206	20625
1FT6082-xAF7x-xxxx	206	20626

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FT6082-xAH7x-xxxx	206	20627
1FT6082-xAK7x-xxxx	206	20628
1FT6082-xWH7x-xxxx	206	22630
1FT6084-xAC7x-xxxx	206	20629
1FT6084-xAF7x-xxxx	206	20630
1FT6084-xAH7x-xxxx	206	20631
1FT6084-xAK7x-xxxx	206	20632
1FT6084-xSF7x-xxxx	206	21601
1FT6084-xSH7x-xxxx	206	21602
1FT6084-xSK7x-xxxx	206	21603
1FT6084-xWF7x-xxxx	206	22607
1FT6084-xWH7x-xxxx	206	22608
1FT6084-xWK7x-xxxx	206	22609
1FT6086-xAC7x-xxxx	206	20633
1FT6086-xAF7x-xxxx	206	20634
1FT6086-xAH7x-xxxx	206	20635
1FT6086-xSF7x-xxxx	206	21604
1FT6086-xSG7x-xxxx	206	21626
1FT6086-xSH7x-xxxx	206	21605
1FT6086-xSK7x-xxxx	206	21606
1FT6086-xWF7x-xxxx	206	22610
1FT6086-xWH7x-xxxx	206	22611
1FT6086-xWK7x-xxxx	206	22612
1FT6102-xAB7x-xxxx	206	20636
1FT6102-xAC7x-xxxx	206	20637
1FT6102-xAF7x-xxxx	206	20638
1FT6102-xAH7x-xxxx	206	20639
1FT6105-xAB7x-xxxx	206	20640
1FT6105-xAC7x-xxxx	206	20641
1FT6105-xAF7x-xxxx	206	20642
1FT6105-xSB7x-xxxx	206	21607
1FT6105-xSC7x-xxxx	206	21608
1FT6105-xSF7x-xxxx	206	21609
1FT6105-xSH7x-xxxx	206	21610
1FT6105-xWC7x-xxxx	206	22613
1FT6105-xWF7x-xxxx	206	22614

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FT6108-xAB7x-xxxx	206	20643
1FT6108-xAC7x-xxxx	206	20644
1FT6108-xAF7x-xxxx	206	20645
1FT6108-xSB7x-xxxx	206	21611
1FT6108-xSC7x-xxxx	206	21612
1FT6108-xSF7x-xxxx	206	21613
1FT6108-xWB7x-xxxx	206	22615
1FT6108-xWC7x-xxxx	206	22616
1FT6108-xWF7x-xxxx	206	22617
1FT6132-xAB7x-xxxx	206	20646
1FT6132-xAC7x-xxxx	206	20647
1FT6132-xAF7x-xxxx	206	20648
1FT6132-xSB7x-xxxx	206	21614
1FT6132-xSC7x-xxxx	206	21615
1FT6132-xSF7x-xxxx	206	21616
1FT6132-xWB7x-xxxx	206	22618
1FT6132-xWD7x-xxxx	206	22619
1FT6134-xAB7x-xxxx	206	20649
1FT6134-xAC7x-xxxx	206	20650
1FT6134-xSB7x-xxxx	206	21617
1FT6134-xSC7x-xxxx	206	21618
1FT6134-xSF7x-xxxx	206	21619
1FT6134-xWB7x-xxxx	206	22620
1FT6134-xWD7x-xxxx	206	22621
1FT6136-xAB7x-xxxx	206	20651
1FT6136-xAC7x-xxxx	206	20652
1FT6136-xSB7x-xxxx	206	21620
1FT6136-xSC7x-xxxx	206	21621
1FT6136-xSF7x-xxxx	206	21622
1FT6136-xWB7x-xxxx	206	22622
1FT6136-xWD7x-xxxx	206	22623
1FT6138-xWB7x-xxxx	206	22624
1FT6138-xWD7x-xxxx	206	22625
1FT6163-xSB7x-xxxx	206	21623
1FT6163-xSD7x-xxxx	206	21624
1FT6163-xWB7x-xxxx	206	22626

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FT6163-xWD7x-xxxx	206	22627
1FT6168-xSB7x-xxxx	206	21625
1FT6168-xWB7x-xxxx	206	22628
1FT7034-xAK7x-xxxx	207	20740
1FT7036-xAK7x-xxxx	207	20741
1FT7042-xAF7x-xxxx	207	20701
1FT7042-xAK7x-xxxx	207	20702
1FT7044-xAF7x-xxxx	207	20703
1FT7044-xAK7x-xxxx	207	20704
1FT7046-xAF7x-xxxx	207	20705
1FT7046-xAH7x-xxxx	207	20732
1FT7046-xAK7x-xxxx	207	20706
1FT7062-xAF7x-xxxx	207	20716
1FT7062-xAK7x-xxxx	207	20717
1FT7062-xWF7x-xxxx	207	20745
1FT7062-xWK7x-xxxx	207	20746
1FT7064-xAF7x-xxxx	207	20720
1FT7064-xAK7x-xxxx	207	20721
1FT7064-xWF7x-xxxx	207	20747
1FT7064-xWK7x-xxxx	207	20748
1FT7065-xSF7x-xxxx	207	20781
1FT7065-xSH7x-xxxx	207	20782
1FT7065-xWF7x-xxxx	207	20770
1FT7065-xWH7x-xxxx	207	20771
1FT7066-xAF7x-xxxx	207	20722
1FT7066-xAH7x-xxxx	207	20733
1FT7066-xWF7x-xxxx	207	20749
1FT7066-xWH7x-xxxx	207	20750
1FT7067-xSF7x-xxxx	207	20783
1FT7067-xSH7x-xxxx	207	20784
1FT7067-xWF7x-xxxx	207	20772
1FT7067-xWH7x-xxxx	207	20773
1FT7068-xAF7x-xxxx	207	20725
1FT7068-xWF7x-xxxx	207	20751
1FT7082-xAC7x-xxxx	207	20734
1FT7082-xAF7x-xxxx	207	20709

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FT7082-xAH7x-xxxx	207	20707
1FT7082-xWC7x-xxxx	207	20752
1FT7082-xWF7x-xxxx	207	20753
1FT7082-xWH7x-xxxx	207	20754
1FT7084-xAC7x-xxxx	207	20735
1FT7084-xAF7x-xxxx	207	20711
1FT7084-xAH7x-xxxx	207	20712
1FT7084-xSC7x-xxxx	207	20789
1FT7084-xSF7x-xxxx	207	20790
1FT7084-xSH7x-xxxx	207	20791
1FT7084-xWC7x-xxxx	207	20755
1FT7084-xWF7x-xxxx	207	20756
1FT7084-xWH7x-xxxx	207	20757
1FT7085-xSF7x-xxxx	207	20774
1FT7085-xSH7x-xxxx	207	20775
1FT7085-xWF7x-xxxx	207	20776
1FT7085-xWH7x-xxxx	207	20777
1FT7086-xAC7x-xxxx	207	20736
1FT7086-xAF7x-xxxx	207	20714
1FT7086-xAH7x-xxxx	207	20715
1FT7086-xSC7x-xxxx	207	20792
1FT7086-xSF7x-xxxx	207	20793
1FT7086-xSH7x-xxxx	207	20794
1FT7086-xWC7x-xxxx	207	20758
1FT7086-xWF7x-xxxx	207	20759
1FT7086-xWH7x-xxxx	207	20760
1FT7087-xSF7x-xxxx	207	20778
1FT7087-xSH7x-xxxx	207	20779
1FT7087-xWF7x-xxxx	207	20769
1FT7087-xWH7x-xxxx	207	20780
1FT7102-xAB7x-xxxx	207	20726
1FT7102-xAC7x-xxxx	207	20737
1FT7102-xAF7x-xxxx	207	20727
1FT7102-xWB7x-xxxx	207	20761
1FT7102-xWC7x-xxxx	207	20762
1FT7102-xWF7x-xxxx	207	20763

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1FT7105-xAB7x-xxxx	207	20728
1FT7105-xAC7x-xxxx	207	20738
1FT7105-xAF7x-xxxx	207	20729
1FT7105-xSC7x-xxxx	207	20785
1FT7105-xSF7x-xxxx	207	20786
1FT7105-xWB7x-xxxx	207	20744
1FT7105-xWC7x-xxxx	207	20764
1FT7105-xWF7x-xxxx	207	20765
1FT7108-xAB7x-xxxx	207	20730
1FT7108-xAC7x-xxxx	207	20739
1FT7108-xAF7x-xxxx	207	20731
1FT7108-xSC7x-xxxx	207	20787
1FT7108-xSF7x-xxxx	207	20788
1FT7108-xWB7x-xxxx	207	20742
1FT7108-xWC7x-xxxx	207	20766
1FT7108-xWF7x-xxxx	207	20767
1PH8131-2xF0x-xxxx	200	20001
1PH8131-2xF1x-xxxx	200	20002
1PH8131-2xF2x-xxxx	200	20003
1PH8131-2xL0x-xxxx	200	20004
1PH8131-2xL1x-xxxx	200	20005
1PH8131-2xL2x-xxxx	200	20006
1PH8133-2xF0x-xxxx	200	20007
1PH8133-2xF1x-xxxx	200	20008
1PH8133-2xF2x-xxxx	200	20009
1PH8133-2xG2x-xxxx	200	20010
1PH8133-2xL0x-xxxx	200	20011
1PH8133-2xL1x-xxxx	200	20012
1PH8135-2xF0x-xxxx	200	20013
1PH8135-2xF1x-xxxx	200	20014
1PH8135-2xF2x-xxxx	200	20015
1PH8135-2xG0x-xxxx	200	20016
1PH8135-2xG1x-xxxx	200	20017
1PH8135-2xG2x-xxxx	200	20018
1PH8137-2xF0x-xxxx	200	20019
1PH8137-2xF1x-xxxx	200	20020

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8137-2xF2x-xxxx	200	20021
1PH8137-2xG2x-xxxx	200	20022
1PH8137-2xL0x-xxxx	200	20023
1PH8137-2xL1x-xxxx	200	20024
1PH8137-2xM0x-xxxx	200	20025
1PH8137-2xM1x-xxxx	200	20026
1PH8138-2xF2x-xxxx	200	20027
1PH8138-2xG2x-xxxx	200	20028
1PH8164-2xF2x-xxxx	200	20049
1PH8164-2xG2x-xxxx	200	20050
1PH8164-2xL2x-xxxx	200	20051
1PH8164-2xM2x-xxxx	200	20052
1PH8165-2xF0x-xxxx	200	20053
1PH8165-2xF1x-xxxx	200	20054
1PH8165-2xL0x-xxxx	200	20055
1PH8165-2xL1x-xxxx	200	20056
1PH8166-2xF2x-xxxx	200	20057
1PH8166-2xG2x-xxxx	200	20058
1PH8166-2xL2x-xxxx	200	20059
1PH8166-2xM2x-xxxx	200	20060
1PH8167-2xF0x-xxxx	200	20061
1PH8167-2xF1x-xxxx	200	20062
1PH8167-2xG0x-xxxx	200	20063
1PH8167-2xG1x-xxxx	200	20064
1PH8167-2xL0x-xxxx	200	20068
1PH8167-2xL1x-xxxx	200	20069
1PH8168-2xF2x-xxxx	200	20065
1PH8168-2xG2x-xxxx	200	20066
1PH8168-2xL2x-xxxx	200	20067
1PH8184-2xC0x-xxxx	200	20087
1PH8184-2xC1x-xxxx	200	20088
1PH8184-2xC2x-xxxx	200	20029
1PH8184-2xD0x-xxxx	200	20089
1PH8184-2xD1x-xxxx	200	20090
1PH8184-2xD2x-xxxx	200	20030
1PH8184-2xF0x-xxxx	200	20091

表格 A-3 同步电机的代码, 续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8184-2xF1x-xxxx	200	20092
1PH8184-2xF2x-xxxx	200	20031
1PH8184-2xL2x-xxxx	200	20032
1PH8186-2xC0x-xxxx	200	20093
1PH8186-2xC1x-xxxx	200	20094
1PH8186-2xC2x-xxxx	200	20033
1PH8186-2xD0x-xxxx	200	20095
1PH8186-2xD1x-xxxx	200	20096
1PH8186-2xD2x-xxxx	200	20034
1PH8186-2xF0x-xxxx	200	20097
1PH8186-2xF1x-xxxx	200	20098
1PH8186-2xF2x-xxxx	200	20035
1PH8186-2xL2x-xxxx	200	20036
1PH8224-2xC0x-xxxx	200	21001
1PH8224-2xC1x-xxxx	200	21002
1PH8224-2xC2x-xxxx	200	20037
1PH8224-2xD0x-xxxx	200	20071
1PH8224-2xD1x-xxxx	200	20072
1PH8224-2xD2x-xxxx	200	20038
1PH8224-2xF0x-xxxx	200	20073
1PH8224-2xF1x-xxxx	200	20074
1PH8224-2xF2x-xxxx	200	20039
1PH8224-2xL2x-xxxx	200	20040
1PH8226-2xC0x-xxxx	200	20075
1PH8226-2xC1x-xxxx	200	20076
1PH8226-2xC2x-xxxx	200	20041
1PH8226-2xD0x-xxxx	200	20077
1PH8226-2xD1x-xxxx	200	20078
1PH8226-2xD2x-xxxx	200	20042
1PH8226-2xF0x-xxxx	200	20079
1PH8226-2xF1x-xxxx	200	20080
1PH8226-2xF2x-xxxx	200	20043
1PH8226-2xL2x-xxxx	200	20044
1PH8228-2xC0x-xxxx	200	20081
1PH8228-2xC1x-xxxx	200	20082
1PH8228-2xC2x-xxxx	200	20045

表格 A-3 同步电机的代码，续

订货号	电机型号 (p0300)	电机代码 (p0301)
1PH8228-2xD0x-xxxx	200	20083
1PH8228-2xD1x-xxxx	200	20084
1PH8228-2xD2x-xxxx	200	20046
1PH8228-2xF0x-xxxx	200	20085
1PH8228-2xF1x-xxxx	200	20086
1PH8228-2xF2x-xxxx	200	20047
1PH8228-2xL2x-xxxx	200	20048

A.2.2 编码器代码

1FK6 编码器

表格 A-4 1FK6 编码器的代码

订货号	编码器代码 (p0400)	注释
1FK6xxx-xxxxx-xAxx	2001	—
1FK6xxx-xxxxx-xExx	2051	—
1FK6xxx-xxxxx-xGxx	2052	—
1FK6xxx-xxxxx-xHxx	2053	—
1FK6xxx-xxxxx-xJxx	2054	—
1FK6xxx-xxxxx-xSxx	1002 1003 1004	4p (2 速度) 6p (3 速度) 8p (4 速度) 旋转变压器的极数与电机的极数一致 (见 产品样本)。
1FK6xxx-xxxxx-xTxx	1001	—

1FK7 编码器

表格 A-5 1FK7 编码器的代码

订货号	编码器代码 (p0400)	注释
1FK7xxx-xxxxx-xAxx	2001	—
1FK7xxx-xxxxx-xExx	2051	—
1FK7xxx-xxxxx-xGxx	2052	—
1FK7xxx-xxxxx-xHxx	2053	—
1FK7xxx-xxxxx-xJxx	2054	—
1FK7xxx-xxxxx-xSxx	1002 1003 1004	4p (2 速度) 6p (3 速度) 8p (4 速度) 旋转变压器的极数与电机的极数一致 (见 产品样本)。
1FK7xxx-xxxxx-xTxx	1001	—

1FT6 编码器

表格 A-6 1FT6 编码器的代码

订货号	编码器代码 (p0400)	注释
1FT6xxx-xxxxx-xAxx	2001	—
1FT6xxx-xxxxx-xExx	2051	—
1FT6xxx-xxxxx-xHxx	2053	—
1FT6xxx-4xxxx-xSxx	1002	4p (2 速度)
1FT6xxx-6xxxx-xSxx	1003	6p (3 速度)
1FT6xxx-8xxxx-xSxx	1004	8p (4 速度)
1FT6xxx-xxxxx-xTxx	1001	—

1PH4 编码器

表格 A-7 1PH4 编码器的代码

订货号	编码器代码 (p0400)	注释
1PH4xxx-xNxxx-xxxx	2002	—

1PH7 编码器

表格 A-8 1PH7 编码器的代码

订货号	编码器代码 (p0400)	注释
1PH7xxx-xExxx-xxxx	2051	—
1PH7xxx-xHxxx-xxxx	3002	—
1PH7xxx-xJxxx-xxxx	3003	—
1PH7xxx-xMxxx-xxxx	2001	—
1PH7xxx-xNxxx-xxxx	2002	—
1PH7xxx-xRxxx-xxxx	1001	—